

お得意先 各位

シーシーエス株式会社

LNSD-HU 拡散板 部材変更のご案内

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、突然で大変申し訳ございませんが、**弊社 LED 照明 LNSD-HU に使用しています拡散板が 部材メーカーの都合により生産中止となります。つきましては、対象部材を変更させていただきたくご案内申し上げます。**

急なご案内で大変ご迷惑をおかけしますこと、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。

敬具

記

1. 対象機種

| 型式名 | 型式名 | 型式名 |
|----------------|----------------|----------------|
| LNSD-100〇〇-HU | LNSD-1100〇〇-HU | LNSD-2100〇〇-HU |
| LNSD-200〇〇-HU | LNSD-1200〇〇-HU | LNSD-2200〇〇-HU |
| LNSD-300〇〇-HU | LNSD-1300〇〇-HU | LNSD-2300〇〇-HU |
| LNSD-400〇〇-HU | LNSD-1400〇〇-HU | LNSD-2400〇〇-HU |
| LNSD-500〇〇-HU | LNSD-1500〇〇-HU | LNSD-2500〇〇-HU |
| LNSD-600〇〇-HU | LNSD-1600〇〇-HU | LNSD-2600〇〇-HU |
| LNSD-700〇〇-HU | LNSD-1700〇〇-HU | LNSD-2700〇〇-HU |
| LNSD-800〇〇-HU | LNSD-1800〇〇-HU | LNSD-2800〇〇-HU |
| LNSD-900〇〇-HU | LNSD-1900〇〇-HU | LNSD-2900〇〇-HU |
| LNSD-1000〇〇-HU | LNSD-2000〇〇-HU | LNSD-3000〇〇-HU |

〇〇 SW (白色) RD (赤色) BL (青色)

2. 理由



弊社 LED 照明 LNSD-HU に使用の拡散板が 部材メーカーの都合により生産中止となるため。

3. 仕様・性能の差異





| 全光線透過率 | |
|---------|---------|
| 変更前の拡散板 | 変更後の拡散板 |
| 59.3 % | 52 % |

4. 外観について

- (1) 表面状態 (室内蛍光灯が拡散板へ写り込んだ状態を撮像);

| 外観 (表面状態) | |
|---|--|
| 変更前の拡散板 | 変更後の拡散板 |
| 片面 マット  | 片面 マット  |

- (2) 表面状態 (8K モノクロラインカメラ (3.5 μm×3.5 μm) で撮像)
(横方向視野 約246mm 分解能30 μm)

| 外観 (表面状態) | |
|--|---|
| 変更前の拡散板 | 変更後の拡散板 |
| マット面側  | マット面側  |
| ラインプロファイル  | ラインプロファイル  |

- (3) 拡散板の厚み: 2mm (拡散板の変更の前後で、拡散板の厚みの変更はありません)

(4) 補足事項

LNSD-HU 照明と同軸照明とを組み合わせ、点灯を切り替えて ご使用の場合には、拡散板の表面状態の変更が影響する場合があります。

(LNSD-HU: 消灯。同軸照明: 点灯。LNSD-HU と同軸照明との間に透明の検査対象物がある場合)

5. 変更 (切替) 日程

2000mm 以上 2021 年 6 月生産分より。

2000mm 未満 2021 年 9 月生産分より

6. お問い合わせ

詳しくは、弊社営業担当までお問合せください。

◇東京営業所 TEL : 03-4346-0560

◇仙台営業所 TEL : 022-224-9101

◇名古屋営業所 TEL : 052-541-6550

◇西部営業所 (本社) TEL : 075-415-8277

以上